



Silmukkanostovyöt / Nostoliinat 0,5 - 35 t

Tuotekuvaus

Hakliftin silmukkanostovyöt ja nostoliinat ovat ammattikäyttöön suunniteltuja nostovälineitä, joita voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla, rakennustyömailla, maataloudessa, kaluston ja veneen nostoissa, konepajoilla, varastoissa jne. Hakliftin silmukkanostovyöt ja nostoliinat ovat luotettavia ja ne on suunniteltu vastaamaan vaativia turvallisuus- ja käyttövaatimuksia sekä soveltuvat monen tyyppisiin nostotöihin.

Ominaisuudet

- **Työkuormat:** 0,5–35 t, kysy suuremmat koot suoraan myynnistämme
- **Pituudet:** Saatavilla suoraan varastosta 0,5-10 m. Voidaan räätälöidä oman valmistuksen ansiosta myös asiakkaan mittojen mukaisesti - myös extra-pitkät.
- **Materiaali:** 100 % polyesteri
- **Rakenne:** Kaksikerroksinen, kudottu rakenne takaa korkean kestävyuden ja pitkän käyttöiän. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat, mutta saatavana myös kaventamattomilla silmuikoilla.
- **Värikoodaus:** kantavuuden mukaisesti:
 - o valkoinen 0,5 t
 - o violetti 1 t
 - o vihreä 2 t
 - o keltainen 3 t
 - o harmaa 4 t
 - o punainen 5 t
 - o ruskea 6 t
 - o sininen 8 t
 - o oranssi 10 t ja suuremmat

Huom! Standardin mukainen mittatoleranssi on ± 3 %. Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!

Kysymyksiä ja vastauksia silmukkanostovöistä ja nostoliinoista

Miten valitsen oikean nostoliinan?

Kun rakseja valitaan ja määritetään, tulee ottaa huomioon vaadittava työkuormaraja, sekä käyttötapa ja nostettavan kuorman luonne. Kuorman koko, muoto ja paino sekä aiottu käyttötapa, työskentely-ympäristö ja kuorman luonne vaikuttavat kaikki oikean valinnan tekemiseen. Valitun raksin tulee olla sekä riittävän vahva että oikean pituinen käyttötappaa ajatellen. Jos kuorman nostamiseen käytetään yhtä useampaa raskia, tulee näiden raskien olla samanlaisia. Raskien valmistusmateriaaliin ei saa kohdistua epäsuotuisia vaikutuksia

ympäristöstä tai kuormasta. Komponentteihin ja nostolaitteisiin tulee myös kiinnittää huomiota, sillä niiden tulee olla yhteensopivia raksin/raksien kanssa. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme raksin valinnassa.

Miten nostoliinoja käytetään oikein?

Voit ladata kattavan käyttöohjeen käyttöohjeet/dokumentit -välilehdeltä sekä tutustua Hakliftin tuoteakatemiassa nostoliinojen käyttöön. [Tästä pääset tuoteakatemiaan.](#)

Mikä on nostovyön käyttöikä?

Käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista ja -määristä. Oikein säilytetty ja säännöllisesti tarkastettu nostoliina kestää vuosia, mutta sen kunto tulee tarkistaa ennen jokaista käyttöä. Tutustu tarkemmin asiaan Hakliftin tuoteakatemian sivuilla. [Tästä pääset tuoteakatemiaan.](#)

Miten säilytän nostoliinoja oikein?

Nostotoimenpiteen päätyttyä tekstiiliraksi tulisi palauttaa asianmukaiseen varastointiin. Kun liinoja ei käytetä, ne tulisi varastoida puhtaissa, kuivissa ja hyvin ilmastoituissa olosuhteissa, huoneenlämmössä ja telineellä; poissa lämmönlähteistä, kemikaalien, höyryjen, korroosiolle alttiiden pintojen, suoran auringonvalon tai muiden ultraviolettisäteilyn läheisyydestä. Tutustu Hakliftin säilytystelineeseen [täältä.](#)

Mikä on EN 1492-1 -standardi?

Se on eurooppalainen standardi, joka määrittelee nostoliinojen vaatimukset, testausmenetelmät ja käyttöohjeet. Hakliftin silmukanostovyöt täyttävät tämän vaatimuksen.

Miksi valita Hakliftin silmukanostovyö?

Haklift tarjoaa yli 30 vuoden kokemuksella korkealaatuisia nostotarvikkeita, joissa yhdistyvät luotettavuus, turvallisuus ja käyttömukavuus. Lisäksi Hakliftin ammattitaitoinen henkilökuntamme on aina käytettävissä tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ominaisuudet: RFID-valmius
Materiaali: 100 % polyesteri
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40°C - +100 °C
Standardi: EN 1492-1

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kiristävä nosto t	WLL U-nosto 0° t	WLL U-nosto 0-45° t	WLL U-nosto 45°-60° t	Hyötypituus (EWL) m	Nauhan leveys mm	Pakkausko kpl	Väri	Toimitusaika- arvio vrk
SNV0501	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	25	100	Valkoinen	1
SNV0502	0,5	0,4	1	0,7	0,5	2	25	50	Valkoinen	1

SNV0503	0,5	0,4	1	0,7	0,5	3	25	40	Valkoinen	1
SNV0504	0,5	0,4	1	0,7	0,5	4	25	35	Valkoinen	1
SNV0505	0,5	0,4	1	0,7	0,5	5	25	25	Valkoinen	1
SNV0506	0,5	0,4	1	0,7	0,5	6	25	-	Valkoinen	1
SNV0508	0,5	0,4	1	0,7	0,5	8	25	-	Valkoinen	5
SNV0510	0,5	0,4	1	0,7	0,5	10	25	-	Valkoinen	5
SNV05XX	0,5	0,4	1	0,7	0,5	-	25	-	Valkoinen	5
SNV101	1	0,8	2	1,4	1	1	50	40	Violetti	1
SNV102	1	0,8	2	1,4	1	2	50	30	Violetti	1
SNV103	1	0,8	2	1,4	1	3	50	24	Violetti	1
SNV104	1	0,8	2	1,4	1	4	50	20	Violetti	1
SNV105	1	0,8	2	1,4	1	5	50	18	Violetti	1
SNV106	1	0,8	2	1,4	1	6	50	15	Violetti	1
SNV108	1	0,8	2	1,4	1	8	50	15	Violetti	5
SNV110	1	0,8	2	1,4	1	10	50	10	Violetti	1
SNV1XX	1	0,8	2	1,4	1	-	50	-	Violetti	5
SNV201	2	1,6	4	2,8	2	1	60	50	Vihreä	1
SNV202	2	1,6	4	2,8	2	2	60	30	Vihreä	1
SNV203	2	1,6	4	2,8	2	3	60	25	Vihreä	1
SNV204	2	1,6	4	2,8	2	4	60	20	Vihreä	1
SNV205	2	1,6	4	2,8	2	5	60	15	Vihreä	1
SNV206	2	1,6	4	2,8	2	6	60	15	Vihreä	1
SNV208	2	1,6	4	2,8	2	8	60	12	Vihreä	1

SNV210	2	1,6	4	2,8	2	10	60	10	Vihreä	1
SNV2XX	2	1,6	4	2,8	2	-	60	-	Vihreä	5
SNV301	3	2,4	6	4,2	3	1	90	35	Keltainen	1
SNV302	3	2,4	6	4,2	3	2	90	18	Keltainen	1
SNV303	3	2,4	6	4,2	3	3	90	15	Keltainen	1
SNV304	3	2,4	6	4,2	3	4	90	12	Keltainen	1
SNV305	3	2,4	6	4,2	3	5	90	9	Keltainen	1
SNV306	3	2,4	6	4,2	3	6	90	9	Keltainen	1
SNV308	3	2,4	6	4,2	3	8	90	6	Keltainen	1
SNV310	3	2,4	6	4,2	3	10	90	6	Keltainen	1
SNV3XX	3	2,4	6	4,2	3	-	90	-	Keltainen	5
SNV401	4	3,2	8	5,6	4	1	120	12	Harmaa	1
SNV402	4	3,2	8	5,6	4	2	120	12	Harmaa	1
SNV403	4	3,2	8	5,6	4	3	120	10	Harmaa	1
SNV404	4	3,2	8	5,6	4	4	120	8	Harmaa	1
SNV405	4	3,2	8	5,6	4	5	120	6	Harmaa	1
SNV406	4	3,2	8	5,6	4	6	120	6	Harmaa	1
SNV408	4	3,2	8	5,6	4	8	120	4	Harmaa	1
SNV410	4	3,2	8	5,6	4	10	120	3	Harmaa	1
SNV4XX	4	3,2	8	5,6	4	-	120	-	Harmaa	5
SNV502	5	4	10	7	5	2	150	10	Punainen	1
SNV503	5	4	10	7	5	3	150	8	Punainen	1
SNV504	5	4	10	7	5	4	150	6	Punainen	1

SNV505	5	4	10	7	5	5	150	6	Punainen	1
SNV506	5	4	10	7	5	6	150	4	Punainen	1
SNV508	5	4	10	7	5	8	150	4	Punainen	1
SNV510	5	4	10	7	5	10	150	4	Punainen	5
SNV5XX	5	4	10	7	5	-	150	-	Punainen	5
SNV602	6	4,8	12	8,4	6	2	180	8	Ruskea	5
SNV603	6	4,8	12	8,4	6	3	180	6	Ruskea	1
SNV604	6	4,8	12	8,4	6	4	180	4	Ruskea	5
SNV605	6	4,8	12	8,4	6	5	180	4	Ruskea	1
SNV606	6	4,8	12	8,4	6	6	180	3	Ruskea	1
SNV608	6	4,8	12	8,4	6	8	180	3	Ruskea	1
SNV610	6	4,8	12	8,4	6	10	180	2	Ruskea	1
SNV6XX	6	4,8	12	8,4	6	-	180	-	Ruskea	5
SNV802	8	6,4	16	11,2	8	2	240	4	Sininen	5
SNV803	8	6,4	16	11,2	8	3	240	4	Sininen	5
SNV804	8	6,4	16	11,2	8	4	240	3	Sininen	5
SNV805	8	6,4	16	11,2	8	5	240	3	Sininen	5
SNV806	8	6,4	16	11,2	8	6	240	2	Sininen	5
SNV808	8	6,4	16	11,2	8	8	240	2	Sininen	5
SNV810	8	6,4	16	11,2	8	10	240	2	Sininen	1
SNV8XX	8	6,4	16	11,2	8	-	240	-	Sininen	5
SNV820	8	6,4	16	11,2	8	20	240	-	Sininen	1
SNV1002	10	8	20	14	10	2	300	-	Oranssi	1

SNV1003	10	8	20	14	10	3	300	3	Oranssi	1
SNV1004	10	8	20	14	10	4	300	3	Oranssi	5
SNV1005	10	8	20	14	10	5	300	2	Oranssi	1
SNV1006	10	8	20	14	10	6	300	2	Oranssi	1
SNV1008	10	8	20	14	10	8	300	2	Oranssi	1
SNV1010	10	8	20	14	10	10	300	2	Oranssi	1
SNV10XX	10	8	20	14	10	-	300	-	Oranssi	5
SNV1020	10	8	20	12	10	20	300	-	Oranssi	1
SNV1204	12	9,6	24	16,8	12	4	300	-	Oranssi	1
SNV1205	12	9,6	24	16,8	12	5	300	-	Oranssi	5
SNV1206	12	9,6	24	16,8	12	6	300	-	Oranssi	1
SNV1208	12	9,6	24	16,8	12	8	300	-	Oranssi	1
SNV1210	12	9,6	24	16,8	12	10	300	-	Oranssi	1
SNV12XX	12	9,6	24	16,8	12	-	300	-	Oranssi	5
SNV1220	12	9,6	24	16,8	12	20	300	-	Oranssi	1

Lisätiedot / Varaosat