

Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Produktinformation



TNMK är utrustad med 2 speciella syntetiska kuddar för att inte lämna några märken. Klon kan användas för lyft, hantering och transport av (rostfritt) stål, aluminium, trä och marmor plattor. Efter lyft och hantering, lämnar klorna inga märken. Klon är låst i både stängt och i öppet läge. TNMKA levereras med justerbar gripvidd, i steg om 20 mm.

[... Read more](#)


Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg
LTNMKE05	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
LTNMK05	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
LTNMK1	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
LTNMK15	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
LTNMK2	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
LTNMK3	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5